


K50BLXYXPQ

Afișaj cu LED – Coloană de semnalizare




Caracteristici tehnice

Tip	K50BLXYXPQ
Nr. ID	3017540
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Galben
Luminous flux lumen	14 lm
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Galben, Permanent aprins
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 140 mA
Curent max. consumat pe culoare	140 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 7 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Puck, K50BL
Dimensiuni	Ø 50 x 60 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Clar
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90 %

Caracteristici

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Vedere laterală
- Controlabil individual
- Filet exterior M30x1.5
- Grad de protecție IP67
- Monocrom: Galben (CUL 2)
- Iluminanță: 425 Lx la distanță de 4"
- Tată, M12x1
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Ledul are grad de protecție IP67/ IP69K și este adecvat pentru aplicații în interior și în exterior. În funcție de modul de conectare, una din cele două culori luminează constant pe perioada unui semnal de intrare PNP.

Caracteristici tehnice

Clasă de protecție IP67
IP69

Teste/Certificări


Certificări CE, cULus listat

Accesorii

SMB30A

3032723


Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm



SMB30SC

3052521

Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire



Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus