


TL30FWWWQ


Semnal luminos cu leduri – Display multicolor/multifuncțiune



Caracteristici

- LED cu 3 culori: Alb (CUL1) / Alb (CUL2) / Alb (CUL3)
- Multicolor: 3 x Alb (CUL 1-3)
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc sau 24 Vca cu 45 mA pentru fiecare culoare de led
- Intrări: PNP/NPN

Diagramă de conexiuni



Caracteristici tehnice

Tip	TL30FWWWQ
Nr. ID	3017769
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Alb
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Alb
Caracteristici culoare 3	Alb
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 18 mA
Tensiune de alimentare U_b	21...27 Vca
Curent max. consumat pe culoare	18 mA
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)22
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Rectangular, TL30F
Dimensiuni	128.1 x 30 x 19.1 mm
Materialul carcasei	Metal, AL Material termoplastic, Negru
Window material	Acrilic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C

Principiu de funcționare


Display plat multicolor/multifuncțiune
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem
Afișaj cu până la 5 culori
Echipamente compacte, nu necesită controller
Fără montare
Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor

Caracteristici tehnice

Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP65
Teste/Certificări	
Certificări	CE


Accesorii

SMBPVA1 3056884



Suport de montare, pentru PVA și PVD, oțel inoxidabil; set format din două suporturi și șuruburi

SMBPVA2 3054451



Suport de montare pentru PVA și PVD, pentru montarea pe țevi de 28 mm, 4 suporturi de montare (2 per senzor) sunt incluse.

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus