


K50BCLXYXPQ

Afişaj cu LED – Coloană de semnalizare




Caracteristici tehnice

Tip	K50BCLXYXPQ
Nr. ID	3018338
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Galben
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Galben, Permanent aprins
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 160 mA
Curent max. consumat pe culoare	160 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 7 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Puck, K50BL
Dimensiuni	Ø 50 x 60 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Clar
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP67

Caracteristici

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Vedere de sus și laterală
- Controlabil individual
- Filet exterior M30x1.5
- Grad de protecție IP67
- Monocrom: Galben (CUL 2)
- Tată, M12x1
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc

Diagramă de conexiuni



Caracteristici tehnice

IP69

Teste/Certificări

Certificări


CE, cULus listat

Accesorii

SMB30A

3032723


Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm



SMB30SC

3052521

Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire



Accesorii

Desen cu dimensiuni

Tip

Nr. ID

RKC4.4T-2/TEL

6625013

Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus



WKC4.4T-2/TEL

6625025

Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cõt, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus

