


# SSA-EB1P-02ECQ5B

## Safety pentru mașini – Comutatorul de oprire E-stop Neiluminat




### Caracteristici tehnice

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Tip                      | SSA-EB1P-02ECQ5B                                   |
| Nr. ID                   | 3025301                                            |
| Funcție                  | Buton oprire de urgență, neiluminat                |
| Funcție de ieșire        | 2 x NC (normal închis), Fără potențial             |
| Design                   | Rectangular                                        |
| Dimensiuni               | Ø 80 x 119.8 mm                                    |
| Materialul carcasei      | Plastic, PC                                        |
| cascadabil               | Da                                                 |
| Conexiune electrică      | Conectori, M12 x 1                                 |
| Temperatura mediului     | -25...+55 °C                                       |
| Umiditate relativă       | 45...85 %                                          |
| Clasă de protecție       | IP65                                               |
| <b>Teste/Certificări</b> |                                                    |
| Rezistență la vibrații   | 10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration |
| Rezistență la șoc        | 15 g (11 ms)                                       |
| Certificări              | CE, cULus                                          |

### Caracteristici

- Grad de protecție IP65
- Compatibil cu gateway Siemens ET 200pro PROIsafe
- 2 ieșiri de siguranță (NC, fără potențial)
- Conector tată M12 x 1; 5-pini


### Diagramă de conexiuni



### Principiu de funcționare

Aceste comutatoare de oprire E-stop combină funcțiile comutatoarelor convenționale cu cele ale barierelor EZ-LIGHT. Culoarea se schimbă în funcție de starea de comutație. Anularea locală a mesajelor de eroare este posibilă oricând și un opritor protejează împotriva anulărilor nedorite. Dispozitivul e disponibil în formă rotundă sau dreptunghiulară. Ambele tipuri au grad de protecție IP65. Sunt disponibile și modele convenționale fără lumină, precum și modele pentru conectarea la busul de securitate de la Siemens sau AB/ROCKWELL.

Accesorii

| Desen cu dimensiuni                                                               | Tip           | Nr. ID  |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | WKC4.5T-2/TEL | 6625028 | Cablu de conectare, mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|  | RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | Cablu de conectare, mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>  |