


K30LBXXPPB2

Afișaj cu LED – Coloană de semnalizare


Cu buton integrat



Caracteristici

- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Monocrom: Albastru (CUL 1)
- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc

Diagramă de conexiuni



Caracteristici tehnice

Tip	K30LBXXPPB2
Nr. ID	3025406
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Albastru
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Funcție de comutare	Momentan
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Albastru, Permanent aprins
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare	10...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 25 mA
Curent max. consumat pe culoare	40 mA
Funcție de ieșire	Contact NO, Fără potențial
Tip de intrare	PNP
Timpe de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K30L
Dimensiuni	Ø 30 x 49.4 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC Material termoplastice, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	4

Caracteristici tehnice

Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
MTTF	626 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE

Accesorii

SMB22A

3079414

Suport de montare, oțel inoxidabil,
pentru seriile K30L

