


# CL50RXXPQ


## Afişaj cu LED – Coloană luminoasă



### Caracteristici

- Coloană luminoasă cu leduri
- Controlabil individual
- Filet exterior M30x1,5
- Grad de protecție IP67
- Monocrom: Roșu (CUL 1)
- Conector M12 x 1
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc

### Diagramă de conexiuni



### Principiu de funcționare

Display multicolor/multifuncțiune  
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat  
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.  
Afișaj cu până la 3 culori.  
Echipamente compacte, nu necesită controler  
Fără montare  
Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.

### Caracteristici tehnice

Tip	CL50RXXPQ
Nr. ID	3029002
<b>Semnal și afișaj date</b>	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Roșu
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Roșu, Permanent aprins, 38 lm
<b>Caracteristici electrice</b>	
Tensiune de alimentare	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 100 mA
Curent max. consumat pe culoare	100 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
<b>Caracteristici Mecanice</b>	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, CL50
Dimensiuni	Ø 50 x 114.2 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS/Polycarbonat, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP67

## Caracteristici tehnice

### Teste/Certificări


Certificări CE, UL listat

## Accesorii

SMB30A

3032723


Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm



SMB30SC

3052521

Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire



## Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus