


SSA-EB1P-02

Safety pentru mașini – Comutatorul de oprire E-stop

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available



Caracteristici tehnice

Tip	SSA-EB1P-02
Nr. ID	3042201
Funcție	Buton oprire de urgență, neiluminat
Tipul de lumină	Roșu
Tensiune nominală de izolare	250 V
Curent termoelectric convențional	5 A
Tensiune de ținere la impuls	2.5 kV
Clasă de protecție	II
Design	Rectangular
Materialul carcasei	Plastic, PC
Conexiune electrică	Conectare cu terminale cu șuruburi, Terminale cu șurub detașabile
Temperatura mediului	-25...+55 °C
Clasă de protecție	IP65
Teste/Certificări	
Rezistență la vibrații	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Rezistență la șoc	15 g (11 ms)
Certificări	CE, cULus

Caracteristici

- Buton oprire de urgență
- Consola de montaj pentru orificiu de montaj de 30 mm
- 2 contacte NC
- Actuator 40-mm
- Funcționalitate apasă și rotește pentru oprire de urgență/revenire.