


T30UUPB

Senzor ultrasonic – Senzor cu mod difuz Cu ieșire analogică



Caracteristici tehnice


Tip	T30UUPB
Nr. ID	3055992
Date ultrasonice	
Funcție	Senzor de proximitate
Domeniu	300...2000 mm
Frecvența ultrasunetelor	128 kHz
Repetabilitate	≤ ± 0.75 mm
Derivă de temperatură	≤ 0.2 % din valoarea finală /K
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare	15...24 Vcc
Timp de răspuns caracteristic	< 96 ms
Funcție de ieșire	Contact NO, ieșire analogică
Ieșire în tensiune	0...10 V
Frecvență de comutație	≤ 20 Hz
Histerzis	≤ 2.5 mm
Caracteristici Mecanice	
Design	Tub, T30U
Direcția radiației	drept
Dimensiuni	Ø 40 x 45 mm
Materialul carcasei	Plastic, PBT
Materialul convertorului sonic	Plastic, Rășină epoxidică și spumă poliuretan
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Temperatura mediului	-20...+70 °C
Umiditate relativă	100 %
Clasă de protecție	IP67



Caracteristici

- Design compact
- Cablu, 2 m
- Tensiune de alimentare 15...24 Vcc
- Ieșire tranzistor PNP și una analogică în tensiune
- Domeniu de măsură ajustabil prin programare
- Zonă inactivă: 30 cm
- Domeniu: 200 cm

Diagramă de conexiuni




Principiu de funcționare

Senzorii ultrasonici detectează o multitudine de obiecte, fără contact și fără uzură, cu unde ultrasonice. Indiferent dacă obiectul este transparent sau opac, metalic sau nemetalic, lichid, solid sau are consistența pulverulentă. Chiar și condițiile de mediu cum ar fi pulberi în atmosferă, praf sau ploaie nu afectează aproape deloc funcționarea senzorilor.

Caracteristici tehnice


Indicator al tensiunii de lucru	LED
Indicare stare	LED, Galben
Obiect detectat	LED, roșu
Teste/Certificări	
MTTF	246 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE



Accesorii


SMB30A 3032723

Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm



SMB30FAM10 3011185

Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru filet M10 x 1.5, lungime filet 30 mm



SMB30SC 3052521

Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire

