


Tehnologie de siguranță


Lampă de muting

SSA-ML-W



- Tensiune de alimentare 20...28 V ca/cc
- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Conectare cu cablu, 2-pini

Schemă de conexiuni



Tip	SSA-ML-W
Nr. ID	3062095
Funcție	Muting lamp
Tipul de lumină	Alb
Tensiune de alimentare	20...28 Vcc
Tensiune de alimentare	20Vca
Lentilă	plastic, Acrylic
Conexiune electrică	Cabluri
Număr de conductoare	2
Temperatura mediului	-30...+60 °C
Clasă de protecție	IP54