


M18GRYPQ



Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare



Caracteristici

- LED
- Controlabil individual
- Filet exterior M18x1
- Grad de protecție IP67
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Galben (CUL 3)
- Conector tată M12 x 1
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Display multicolor/multifuncțiune
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, segmente simplu de montat
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem
Afișaj cu până la 3 culori.
Echipamente compacte, nu necesită controller
Fără montare
Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor

Caracteristici tehnice



Tip	M18GRYPQ
Nr. ID	3074039
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde Roșu Galben
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Roșu
Caracteristici culoare 3	Galben
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	10...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 25 mA
Curent max. consumat pe culoare	25 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru filetat, M18
Dimensiuni	Ø 16.5 x 70.4 mm
Materialul carcasei	Metal, Alamă nichelată
Window material	Termoplastic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C

Caracteristici tehnice

Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE

Accesorii

SMB18A	3033200	SMB1815SF	3053279
Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 18 mm		Suport de montare, PBT negru, pentru punctele PICO-GUARD	



Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus