


PPROCAM


Sisteme de inspecție – Camera P3



Caracteristici

- Cameră compactă (este necesar un controller separat, de tip PPROCTL)
- Grad de protecție IP20
- Lentilele se comandă separat
- 1/3" CCD, 640x480 pixeli
- Scară de 256 tonuri de gri

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Sistemul de procesare imagine PresencePLUS PRO este compus din camera compactă și unitatea de procesare integrată într-un controller separat. Lentilele, sursa de lumină externă/internă și cablul de conexiune trebuie comandate separat. Versiunile la zi ale programelor de utilizare și firmware-ului pot fi descărcate de la: www.bannerengineering.com

Caracteristici tehnice

Tip	PPROCAM
Nr. ID	3074937
Date cameră	
Resolution	640 × 480 Pixeli
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 650 mA
Protocol de comunicație	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
Caracteristici Mecanice	
Dimensiuni	72 x 30 x 32 mm
Materialul carcasei	Metal, AL
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP20
Teste/Certificări	
Certificări	CE

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID
	PPC06	3062409
	PPC06RA	3070827