


Procesare de imagine

Camera P3


PPROCAMCSW-P



Tip	PPROCAMCSW-P
Nr. ID	3077035
Date cameră	
Resolution	752 x 480 pixeli
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	5000...+8300K
Curent nominal de alimentare în c.c. I _e	≤ 550 mA
Caracteristici Mecanice	
Dimensiuni	Ø 104 x 143.3mm
Materialul carcasei	Aluminiu
Window material	Acrilic, Clar
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP68
Teste/Certificări	
Certificări	CE

- Camera compactă cu lumină inel integrată
- Materialul carcasei este aluminiu
- Vizor din plastic
- Grad de protecție IP68
- Lentilele se comandă separat
- Este necesar un controller separat, de tip PPROCTL
- 1/3" CMOS, 752x480 pixeli
- Spațiu culoare RGB- / HSI

Schemă de conexiuni



Principiu de funcționare

Sistemul de procesare imagine PresencePLUS PRO este compus din camera compactă și unitatea de procesare integrată într-un controller separat. Lentilele, sursa de lumină externă/internă și cablul de conexiune trebuie comandate separat. Versiunile la zi ale programelor de utilizare și firmware-ului pot fi descărcate de la:

www.bannerengineering.com