


Procesare de imagine


Camera P3

PPROCAM1.3SI-P



- Camera compactă cu lumină înel integrată
- Materialul carcasei este aluminiul
- Vizor din plastic
- Grad de protecție IP68
- Lentilele se comandă separat
- Este necesar un controller separat, de tip PPROCTL
- 2/3" CMOS, 752x480 pixeli
- Scară de 256 tonuri de gri

Schemă de conexiuni



Principiu de funcționare

Sistemul de procesare imagine PresencePLUS PRO este compus din camera compactă și unitatea de procesare integrată într-un controller separat. Lentilele, sursa de lumină externă/internă și cablul de conexiune trebuie comandate separat. Versiunile la zi ale programelor de utilizare și firmware-lui pot fi descărcate de la:

www.bannerengineering.com

Tip	PPROCAM1.3SI-P
Nr. ID	3077049
Date cameră	
Resolution	1280 x 1024 pixeli
Tipul de lumină	IR
Lungime de undă	850...940 nm
Curent nominal de alimentare în c.c. I _e	≤ 550 mA
Caracteristici Mecanice	
Dimensiuni	Ø 104 x 143.3mm
Materialul carcasei	Aluminiu
Window material	Acrilic, Clar
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP68
Teste/Certificări	
Certificări	CE