


K80LGRA1YPQ


Afişaj cu LED – Coloană de semnalizare cu semnal acustic



Caracteristici

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Semnal continuu: 75dB
- Controlabil individual
- Grad de protecție IP50
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Galben (CUL 3)
- Tată M12 x 1, 5-pini
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc

Diagramă de conexiuni



Caracteristici tehnice


Tip	K80LGRA1YPQ
Nr. ID	3078517
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde Roșu Galben
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Roșu
Caracteristici culoare 3	Galben
Semnal acustic	Ton continuu, 75 dB
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 40 mA
Curent max. consumat pe culoare	40 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	40 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K80L
Dimensiuni	136.6 x 80.9 x 66.7 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC
Window material	Acrilic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC

Caracteristici tehnice

Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-20...+50 °C
Clasă de protecție	IP50
Teste/Certificări	
Certificări	CE

Accesorii

SMBDX80DIN 3077161



Placă de montaj pentru șină DIN, adecvată pentru CP80, DX80, K80, Q80, temperatură de funcționare: -20...90 °C

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cöt, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus