


# K30LGRXPQ


## Afișaj cu LED – Coloană de semnalizare



### Caracteristici

- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2)
- Tată, M12x1
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc

### Diagramă de conexiuni



### Caracteristici tehnice

Tip	K30LGRXPQ
Nr. ID	3078800
<b>Semnal și afișaj date</b>	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde Roșu
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Roșu
Caracteristici speciale	Spălare
<b>Caracteristici electrice</b>	
Tensiune de alimentare	10...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 25 mA
Curent max. consumat pe culoare	25 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms
<b>Caracteristici Mecanice</b>	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K30L
Dimensiuni	Ø 30 x 57 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90 %

## Caracteristici tehnice

Clasă de protecție	IP67 IP69
--------------------	--------------

### Teste/Certificări

MTTF	626 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
------	---


Certificări	CE
-------------	----

## Accesorii

SMB22A

3079414

Suport de montare, oțel inoxidabil,  
pentru seriile K30L



## Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus