


Sisteme de inspecție

Spotlight

LEDWSW



- Clasă de protecție: IP67
- Culoare: alb
- Sursă de alimentare: 10...30 Vcc
- Cablu, 2m

Schemă de conexiuni

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Principiu de funcționare

Iluminare focalizată

Tip	LEDWSW
Nr. ID	3079207
Semnal și afișaj date	
Scop	Procesare de imagine
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	5000...+8300K
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Caracteristici culoare 1	Alb
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	10...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 360 mA
Curent max. consumat pe culoare	360 mA
Caracteristici Mecanice	
Design	Cilindru nefiletat
Dimensiuni	Ø 29.5 x 95.6mm
Materialul carcasei	Metal, Al anodizat
Window material	Sticlă, Clar
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE