


Procesare de imagine

Camera cu analiză integrată


P4OR-BCBDOC



Tip	P4OR-BCBDOC
Nr. ID	3079913
Date cameră	
Funcție	Multifuncțional
Resolution	640 x 480 pixeli
Brennweite	8 mm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_s	10...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_s	≤ 650 mA
Protocol de comunicație	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
Funcție de ieșire	Contact NO, PNP/NPN
Indicator alimentare	LED, verde
Indicare stare	LED, Verde
Indicare eroare	LED, Roșu
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, P4
Materialul carcasei	Metal, AL
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, 12-fire
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP20
Teste/Certificări	
Certificări	CE

- Funcții complete AREA, EDGE și GEO
- 1/3" CCD, 640x480 pixeli
- Scară de 256 tonuri de gri
- Aplicație universală pentru inspecție extinsă
- Funcție AREA
- Funcție EDGE
- Funcție GEO
- Cititor coduri de bare
- Funcție OCR/OCV
- Inspecție cordon de sudură

Schemă de conexiuni



Principiu de funcționare

Sistemul cameră PresencePLUS P4 este compus din cameră și unitatea de procesare integrată. Lentilele, sursa de lumină și cablul de conexiune trebuie comandate separat. Versiunile la zi ale programelor de utilizare și firmware-lui pot fi descărcate de la: www.bannerengineering.com