


K50FLGRXP


Afișaj cu LED – Coloană de semnalizare



Caracteristici

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Montare plană
- Controlabil individual
- Grade de protecție IP67/IP69K
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2)
- Cable, 2 m
- Operating voltage 18...30 VDC

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Afișajul cu led e adecvat utilizării industriale datorită designului robust, cu clasă de protecție IP67. În funcție de alocare pinilor, una dintre cele trei culori luminează fie încontinuu, fie intermitent, atât timp cât intrarea de comandă PNP este activă. "2" din cod indică funcția de clipire a ledului. De exemplu: la conectarea firului maro și a celui negru la 24Vcc, ledul începe să clipească roșu. Găsiți o descriere mai detaliată a programării terminalului în broșura de instrucțiuni furnizată cu articolul). Este de asemenea posibilă iluminarea intermitentă alternativă pentru toate culorile. Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.

Caracteristici tehnice

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Tip | K50FLGRXP |
| Nr. ID | 3083416 |
| Semnal și afișaj date | |
| Scop | Lumină indicatoare cu led |
| Funcție | Spotlight |
| Tipul de lumină | Verde Roșu |
| Intensitate reglabilă | Nu |
| Caracteristici culoare 1 | Verde, Permanent aprins |
| Caracteristici culoare 2 | Roșu |
| Caracteristici speciale | Spălare |
| Caracteristici electrice | |
| Tensiune de alimentare | 18...30 Vcc |
| Curent nominal de alimentare în c.c. | ≤ 40 mA |
| Curent max. consumat pe culoare | 40 mA |
| Tip de intrare | PNP |
| Timp de răspuns caracteristic | < 1 ms |
| Caracteristici Mecanice | |
| cascadabil | Nu |
| Design | Emisferă, K50F |
| Dimensiuni | 50 x 76 x 44.6 mm |
| Materialul carcasei | Plastic, PC, Negru |
| Window material | Policarbonat, Difuz |
| Conexiune electrică | Cabluri, 2 m, PVC |
| Număr de conductoare | 4 |
| Temperatura mediului | -40...+50 °C |
| Umiditate relativă | 0...95 % |

Caracteristici tehnice

Clasă de protecție IP67
IP69

Teste/Certificări


Certificări CE

Accesorii

SMB30A

3032723

Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm



SMB30SC

3052521

Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire

