


# K50FLGXYPQ


## Afişaj cu LED – Coloană de semnalizare



### Caracteristici

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Montare plană
- Controlabil individual
- Grade de protecție IP67/IP69K
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Galben (CUL 3)
- M12 × 1 male, 5-pin
- Operating voltage 18...30 VDC

### Diagramă de conexiuni



### Principiu de funcționare

Afişajul cu led e adecvat utilizării industriale datorită designului robust, cu clasă de protecție IP67. În funcție de alocare pinilor, una dintre cele trei culori luminează fie încontinuu, fie intermitent, atât timp cât intrarea de comandă PNP este activă. "2" din cod indică funcția de clipire a ledului. De exemplu: la conectarea firului maro și a celui negru la 24Vcc, ledul începe să clipească roșu. Găsiți o descriere mai detaliată a programării terminalului în broșura de instrucțiuni furnizată cu articolul). Este de asemenea posibilă iluminarea intermitentă alternativă pentru toate culorile. Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.

### Caracteristici tehnice

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Tip                                  | K50FLGXYPQ                |
| Nr. ID                               | 3083423                   |
| <b>Semnal și afișaj date</b>         |                           |
| Scop                                 | Lumină indicatoare cu led |
| Funcție                              | Spotlight                 |
| Tipul de lumină                      | Verde<br>Galben           |
| Intensitate reglabilă                | Nu                        |
| Caracteristici culoare 1             | Verde, Permanent aprins   |
| Caracteristici culoare 2             | Galben                    |
| Caracteristici culoare 3             | Galben                    |
| Caracteristici speciale              | Spălare                   |
| <b>Caracteristici electrice</b>      |                           |
| Tensiune de alimentare               | 18...30 Vcc               |
| Curent nominal de alimentare în c.c. | ≤ 40 mA                   |
| Curent max. consumat pe culoare      | 40 mA                     |
| Tip de intrare                       | PNP                       |
| Timp de răspuns caracteristic        | < 1 ms                    |
| <b>Caracteristici Mecanice</b>       |                           |
| cascadabil                           | Nu                        |
| Design                               | Emisferă, K50F            |
| Dimensiuni                           | 50 x 76 x 44.6 mm         |
| Materialul carcasei                  | Plastic, PC, Negru        |
| Window material                      | Policarbonat, Difuz       |
| Conexiune electrică                  | Conectori, M12 × 1, PVC   |
| Număr de conductoare                 | 4                         |
| Temperatura mediului                 | -40...+50 °C              |

## Caracteristici tehnice

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Umiditate relativă       | 0...95 %     |
| Clasă de protecție       | IP67<br>IP69 |
| <b>Teste/Certificări</b> |              |
| Certificări              | CE           |

## Accesorii

|  |                |   |                |
|--|----------------|---|----------------|
| <b>SMB30A</b>  | <b>3032723</b> | <b>SMB30SC</b>  | <b>3052521</b> |
| Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm |                | Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire |                |
|  |                |   |                |

## Accesorii

| Desen cu dimensiuni | Tip           | Nr. ID  |  |
|---------------------|---------------|---------|--|
|                     | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus  |
|                     | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cõt, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus |