


K50FLGRYPQ


Afișaj cu LED – Coloană de semnalizare



Caracteristici

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Montare plană
- Controlabil individual
- Grade de protecție IP67/IP69K
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Galben (CUL 3)
- M12 × 1 male, 5-pin
- Operating voltage 18...30 VDC

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Afișajul cu led e adecvat utilizării industriale datorită designului robust, cu clasă de protecție IP67. În funcție de alocare pinilor, una dintre cele trei culori luminează fie încontinuu, fie intermitent, atât timp cât intrarea de comandă PNP este activă. "2" din cod indică funcția de clipire a ledului. De exemplu: la conectarea firului maro și a celui negru la 24Vcc, ledul începe să clipească roșu. Găsiți o descriere mai detaliată a programării terminalului în broșura de instrucțiuni furnizată cu articolul). Este de asemenea posibilă iluminarea intermitentă alternativă pentru toate culorile. Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.



Caracteristici tehnice

Tip	K50FLGRYPQ
Nr. ID	3083435
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde Roșu Galben
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Roșu
Caracteristici culoare 3	Galben
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 40 mA
Curent max. consumat pe culoare	40 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K50F
Dimensiuni	50 x 76 x 44.6 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	4



Caracteristici tehnice

Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP67 IP69
Teste/Certificări	
Certificări	CE

Accesorii

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
<p>Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm</p> 		<p>Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire</p> 	

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus