


WLC90WGL8Q

Zonă luminoasă led – În carcasa de metal




Caracteristici tehnice

Tip	WLC90WGL8Q
Nr. ID	3086533
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	6000...+7100 K
Luminous flux lumen	700 lm
Aperture angle degree	8 °
Unghi fascicul	8°
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Două etape
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 700 lm
Caracteristici speciale	Rezistent la agenți chimici Spălare Rezistent la agenți chimici
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _s	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _s	≤ 850 mA
Input power	10.2 W
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Rectangular, WLC90
Dimensiuni	91 x 110 x 28.2 mm
Materialul carcasei	Metal, AL
Window material	Sticlă, Clar
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC

Caracteristici

- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: borosilicate glass
- Opening angle: 8°
- Mounted via 4 × 1/4"-20 UNC screws
- Culoare: Alb
- Reglare temperatură internă
- M12 × 1 male connector, 4-pin, side outlet

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Luminile de lucru led eficiente energetic sunt ideale pentru aplicații industriale. Temperatura de culoare e în domeniul luminii de zi, între 6.000 și 7.100 grade Kelvin. Fluxul luminos este de 700 lumeni. Dispozitivul e gata de operare odată ce e alimentat (10..30 Vcc). Flux luminos

Luminile de lucru sunt disponibile cu un unghi de deschidere de 8°, 15° și 30°



Caracteristici tehnice

Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Temperatura de depozitare	-40...+70 °C
Clasă de protecție	IP67 IP68 IP68
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL

Accesorii

SMBAMS70AS	3012127	LMBWLC90PT	3086466
Consolă de montare, în unghi drept, din oțel inoxidabil, pentru lumini de lucru WLC90, șurub kit inclus		Consolă de montare, în unghi drept, din oțel inoxidabil, două părți, două căi pentru lumini de lucru WLC90, șurub kit inclus	

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, piuliță din oțel inoxidabil, lungime cablu: 2 m, material manta: TPE, gri; domeniu de temperatură: -40...+105 °C
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus