


Semnal luminos cu leduri


Coloană luminoasă

CL50GYRALS4PQP



- Coloană luminoasă cu leduri, cu semnal sonor
- Controlabil individual
- Filet exterior M30 x 1,5
- Grad de protecție IP67
- Cablu cu conector tată M12 x 1
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc
- Semnal sonor: Etaș, ton sacadat max. 94 dB

Schemă de conexiuni



Descriere generală

Semnalizator acustic multicolor, multifuncțional

Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat

Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.

Afișaj cu până la 3 culori.

Echipamente compacte, nu necesită controler

Fără montare

Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.

Tip	CL50GYRALS4PQP
Nr. ID	3086600
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Verde Galben Roșu
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins, 72 lm
Caracteristici culoare 2	Galben, Permanent aprins, 30 lm
Caracteristici culoare 3	Roșu, Permanent aprins, 38 lm
Semnal acustic	Sacadat, 94dB
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _e	18...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	100 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	35 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, CL50
Dimensiuni	Ø 50 x 168.2mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS/Polycarbonat, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-20...+50 °C
Umiditate relativă	0...95%
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat