


WLB32C570PBQ

Lumini liniare led – În carcasa de metal






Caracteristici tehnice

Tip	WLB32C570PBQ
Nr. ID	3087482
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	1200 lm
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Două etape
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 1500 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 620 mA
Input power	14.88 W
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Da
Design	Rectangular, WLB32
Dimensiuni	602 x 31.9 x 46 mm
Materialul carcasei	Metal, AL
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Clasă de protecție	IP50

Caracteristici

- Cascadabil prin conector mamă M12 × 1, 4 pini
- Comutator On/Off
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Fascicul luminos: 570 mm
- Lungime carcasă: 602 mm
- Culoare: Alb
- Conector M12 x 1

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Luminile de lucru led eficiente energetic sunt ideale pentru aplicații industriale. Temperatura de culoare e în domeniul luminii de zi, între 5.000 și 10.000 grade Kelvin. În ciuda tehnologiei noi și foarte luminoase cu led, nu există strălucire. Luminile pot fi ușor conectate în cascadă, iar, cu ajutorul

Caracteristici tehnice


Teste/Certificări	
Rezistență la șoc	15 g (11 ms)
Certificări	CE, UL

comutatorului DIP; fiecare lumină poate fi stinsă, redusă la o luminozitate de 50% sau 100%. Noua tehnologie oferă o eficiență energetică superioară cu 40% față de alte lumini similare. Luminile rezistente montate în carcasă de metal sunt adecvate pentru o gamă largă de aplicații, precum iluminarea mașinilor sau a operațiunilor. Asamblarea se face cu suporturi magnetice sau cu montare rapidă.

Accesorii


LMBWLB32	3090623
----------	---------

Suport cu clemă pentru lumina de lucru WLB32, inclus în scopul livrării WLB92



LMBWLB32MAG	3087851
-------------	---------

Suport cu montare rapidă pentru luminile de lucru WLB32, pentru montare pe suprafețe metalice



LMBWLB32-180S	3087852
---------------	---------

Suport cu montare rapidă pentru luminile de lucru WLB32, cu posibilitate de rotire de 180°

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TEL	6625206	Cablu de extensie, conector M12 mamă, drept, 4-pini la conector M12 tată, drept, 4-pini, lungime cablu: 0,6 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus