


WLB32ZC570PBQMEF

Lumini liniare led – În carcasa de metal



Caracteristici tehnice

Tip	WLB32ZC570PBQMEF
Nr. ID	3089950
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	1200 lm
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Două etape
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 1500 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	90...264 Vca
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Da
Design	Rectangular, WLB32
Dimensiuni	580 x 32 x 46 mm
Materialul carcasei	Metal, AL
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	-25...+45 °C
Clasă de protecție	IP50
Teste/Certificări	
Rezistență la șoc	15 g (11 ms)
Certificări	CE, UL





Caracteristici

- Cascadabil
- Comutator On/Off
- Tensiune de alimentare: 90...264 Vca
- Cablu de alimentare personalizat pe țări pentru Germania, Franța, Coreea de Sud, Olanda, Polonia, Spania și Turcia
- Culoare: Alb



Principiu de funcționare

Luminile de lucru led eficiente energetic sunt ideale pentru aplicații industriale. Temperatura de culoare e în domeniul luminii de zi, între 5.000 și 10.000 grade Kelvin. În ciuda tehnologiei noi și foarte luminoase cu led, nu există strălucire. Luminile pot fi ușor conectate în cascadă, iar, cu ajutorul comutatorului DIP; fiecare lumină poate fi stinsă, redusă la o luminozitate de 50% sau 100%. Noua tehnologie oferă o eficiență energetică superioară cu 40% față de alte lumini similare. Luminile rezistente montate în carcasă de metal sunt adecvate pentru o gamă largă de aplicații, precum iluminarea mașinilor sau a operațiunilor. Asamblarea se face cu suporturi magnetice sau cu montare rapidă. Luminile de lucru sunt disponibile în patru lungimi. Pentru versiunile c.a. există o mare varietate de conectori specifici fiecărei țări.

Accesorii

LMBWLB32	3090623	Suport cu clemă pentru lumina de lucru WLB32, inclus în scopul livrării WLB92
		
LMBWLB32MAG	3087851	Suport cu montare rapidă pentru luminile de lucru WLB32, pentru montare pe suprafețe metalice
		
LMBWLB32-180S	3087852	Suport cu montare rapidă pentru luminile de lucru WLB32, cu posibilitate de rotire de 180°

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	LQMAC-306EF	3086709	Cablu de conectare, 3-pini, cu conector CEE 7/7 (IEC tip-E sau F) pentru Germania, Franța, Coreea de Sud, Olanda, Polonia, Spania, Turcia
	LQMAC-306	3086779	Cablu de conectare, 3-fire, conductor multifilar
	LQMAEC-306SS	3085580	Cablu de extensie pentru lumini de lucru cascadabile WLB32, lungime 1,83 m, opțional