


WL50SWSSL20PWMQ

Lampă led – Spotlight cu intensitate reglabilă prin PWM




Caracteristici tehnice

Tip	WL50SWSSL20PWMQ
Nr. ID	3090460
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	5000...+8300 K
Luminous flux lumen	270 lm
Aperture angle degree	20 °
Unghi fascicul	20°
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	PWM
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 270 lm
Caracteristici speciale	Rezistent la agenți chimici Spălare Rezistent la agenți chimici
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 400 mA
Input power	1.7 W
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Puck, WL50S
Dimensiuni	Ø 56 x 71.1 mm
Materialul carcasei	Metal, Oțel inoxidabil
Window material	Polycarbonat, Clar
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC

Caracteristici

- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Clasă de protecție: IP69K
- Carcasă din oțel inoxidabil
- Culoare: Alb
- Conector M12 x 1
- Intensitate reglabilă prin intrare PWM

Diagramă de conexiuni




Principiu de funcționare

Luminile de lucru led eficiente energetic sunt ideale pentru aplicații industriale. Versiunile IP69K robuste și protejate pot fi folosite în multe aplicații exigente, în care este nevoie de o iluminare intensă și uniformă. Conexiunea electrică e stabilită fie printr-un conector standard M12x1 sau prin pigtail direct la clema de conexiuni a instalațiilor existente. La unele modele, intensitatea luminoasă poate fi redusă continuu printr-un semnal PWM pe pin 4

Caracteristici tehnice

Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-20...+50 °C
Temperatura de depozitare	-40...+70 °C
Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP67 IP69
Teste/Certificări	
Certificări	CE

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus