



# SG-TL70-A

## Afișaj cu LED – Coloană de semnale modulară Segment audio



### Caracteristici tehnice


Tip	SG-TL70-A
Nr. ID	3092221
<b>Semnal și afișaj date</b>	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Intensitate reglabilă	Nu
Semnal acustic	Ajustabil cu cheie, 92 dB
<b>Caracteristici electrice</b>	
Tensiune de alimentare	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 30 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	30 mA
Timp de răspuns caracteristic	< 180 ms
<b>Caracteristici Mecanice</b>	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL70
Dimensiuni	Ø 70 x 72 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP65
<b>Teste/Certificări</b>	
Certificări	CE, UL listat

### Caracteristici

- Carcasă plastic, negru
- Clasă de protecție IP65, (montat)
- Semnal sonor, omnidirecțional
- Configurare cu comutator DIP
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Intrări: PNP/NPN

### Principiu de funcționare

Coloanele luminoase robuste multifuncționale sunt disponibile în multe configurații și sunt ușor de montat. Fiecare coloană poate fi alcătuită din până la cinci culori și, opțional alarmă acustică. Toate segmentele sunt configurabile cu comutatoare DIP. Sunt disponibile 5 culori: albastru (B), verde (G), roșu (R), galben (Y) și alb (W) care pot fi folosite în orice combinație. Aranjarea culorilor poate fi modificată ulterior și, de asemenea, se pot adăuga mai multe culori. Prin modulul simplu e selectat portul respectiv.



## Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	B-TL70-5	3092223	Modul de bază TL70, negru, cablu, 5-pini, 2 m, posibilă conectarea a 4 segmente
	B-TL70-8	3092224	Modul de bază TL70, negru, cablu, 8-pini, 2 m, posibilă conectarea a 6 segmente
	B-TL70-Q5	3092226	Modul de bază TL70, negru, conector, 5-pini, M12 x 1, posibilă conectarea a 4 segmente
	B-TL70-Q8	3092227	Modul de bază TL70, negru, conector, 8-pini, M12 x 1, posibilă conectarea a 6 segmente