

TL70AQ

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnale modulară

Preasamblat

Keine Maßzeichnung
vorhanden!

No drawing available!

Caracteristici


- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP65
- Conector tată M12 x 1
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Intrări: PNP/NPN
- Configurare cu comutator DIP
- Alarmă acustică: etanș, omnidirecțională, caracteristici ajustabile, intensitatea poate fi ajustată printr-un selector max. 92 dB

Caracteristici tehnice

Tip	TL70AQ
Nr. ID	3093394
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Aperture angle degree	360 °
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Semnal acustic	Ajustabil cu cheie, 92 dB
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _b	12...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	420 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	30 mA
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)22
Timp de răspuns caracteristic	< 180 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL70
Dimensiuni	Ø 70 x 119.5 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP65

Principiu de funcționare


Coloanele luminoase robuste multifuncționale sunt disponibile în multe configurații și sunt ușor de montat. Fiecare coloană poate fi alcătuită din până la cinci culori și, opțional alarmă acustică. Toate segmentele sunt configurabile cu comutatoare DIP. Sunt disponibile 5 culori: albastru (B), verde (G), roșu (R), galben (Y) și alb (W) care pot fi folosite în orice combinație. Aranjarea culorilor poate fi modificată ulterior și, de asemenea, se pot adăuga mai multe culori. Prin modulul simplu e selectat portul respectiv. Sunt disponibile și versiuni preasamblate.



Caracteristici tehnice

Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus