

Semnal luminos cu leduri

Coloană luminoasă

TL50BLZGGGRR

Tip	TL50BLZGGGRR
Nr. ID	3093435

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă

Tipul de lumină	Verde
	Verde
	Verde
	Roșu
	Roșu

Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins, 52 lm
Caracteristici culoare 2	Verde, Permanent aprins, 52 lm
Caracteristici culoare 3	Verde, Permanent aprins, 52 lm
Caracteristici culoare 4	Roșu, Permanent aprins, 24 lm
Caracteristici culoare 5	Roșu, Permanent aprins, 24 lm

Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _e	85...264Vca
Curent nominal în c.a.	≤ 70 mA
Curent max. consumat pe culoare	55 mA
Tip de intrare	ca
Timp de răspuns caracteristic	< 500 ms


Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL50BLZ
Dimensiuni	Ø 50 x 237mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS, Negru
Window material	Policarbonat, Clar
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	6
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95%
Clasă de protecție	IP67

Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat



- Carcasă plastic, negru
- Grad de protecție IP67
- Imunitate EMI și RFI
- Culori: Verde (CUL 1)/Verde (CUL 2)/Verde (CUL 3)/Roșu (CUL 4)/Roșu (CUL 5)
- Tensiune de alimentare: 85...264 Vca

Schemă de conexiuni



Principiu de funcționare

Coloanele luminoase robuste multifuncționale TL50 Beacon sunt disponibile în multe configurații și sunt ușor de montat. Pot fi montate maximum patru leduri colorate diferit, cu sau fără alarmă acustică. Puteți alege între trei funcții diferite de iluminare (constantă, rotativă, intermitentă). La coduri, funcția de iluminare e indicată după culoare (fără număr: constantă; 1: rotativă; 2: intermitentă) Afișaj vizibil bun al stării pentru aplicațiile în interior și în exterior.

Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor

Tipurile de coduri indică cele 5 culori albastru (B), verde (G), roșu (R), galben (Y) și alb (W), în aceeași ordine în care sunt aranjate

în coloana de semnalizare, de jos în sus.
Exemplu: TL50GYRQ.