


VS8APFF30Q3

Senzor fotoelectric – Senzor cu mod difuz cu suprimare background fără ajustare




Caracteristici tehnice

Tip	VS8APFF30Q3
Nr. ID	3803476
Date optice	
Funcție	Senzor de proximitate
Mod de operare	Suprimare fundal, neajustabilă
Tipul de lumină	Roșu
Lungime de undă	650 nm
Domeniu	2...30 mm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare	10...30 Vcc
Ripul rezidual	< 10 % U _{ss}
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 20 mA
Protecție la scurtcircuit	Da / Ciclic
Protecție la alimentare inversă	Da
Funcție de ieșire	Contact NO, PNP
Frecvență de comutație	1 kHz
Timp de întârziare la alimentare	≤ 300 ms
Timp de răspuns caracteristic	< 0.5 ms
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, VS8
Dimensiuni	14.6 x 8 x 25.7 mm
Materialul carcasei	Plastic, PUR, Negru
Lentilă	plastic, PMMA
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M8 x 1, 0.2 m, PUR
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	-20...+60 °C

Caracteristici

- Conectare cu cablu PUR, 200 m, cu conector tată M8
- Led emițător, roșu
- Tensiune de alimentare: 10...30 Vcc
- Ieșire digitală PNP, contact NO

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare


Acești senzori fotoelectrici miniaturali în carcasă robustă sunt ideali pentru detectarea pieselor mici în medii dure. Spoturile luminoase și vizibile ajută la detectarea obiectelor extrem de mici. Sunt disponibile și dispozitive cu led emițător albastru, împreună cu variante de laser. Toate dispozitivele cu 4-pini au o intrare programabilă care, alături de butoanele de pe dispozitive, poate fi folosită la configurarea senzorului. Acest lucru permite ajustarea punctului de comutație sau inversarea comportamentului ieșirii. Certificarea ECOLAB pentru dispozitive cu conectare cu cablu întregeste prototipul și permite folosirea în camere curate sau în industria alimentară.

Caracteristici tehnice


Clasă de protecție	IP67
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben
Excess gain indication	LED
Teste/Certificări	
Certificări	CE cULus

Accesorii

SMBQ12A 3074341



SMBQ12T 3073722



SMBVS8RA 3803492


Suport de montare, pentru senzorii din seria VS8, cu cot, oțel inoxidabil

SMBVS8DT 3803493

Clemă de montare, plastic, neagră, pentru senzorii din seria VS8

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	PKG3M-2/TXL	6625550	



Cablu de conectare, mamă M8, drept, 3-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com

PKW3M-2/TXL 6625556



Cablu de conectare, mamă M8, cu cot, 3-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com