

SSA-ISD-TCA

Safety pentru mașini – Adaptor-T

Pentru cascadare ISD

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available



Caracteristici tehnice

Tip	SSA-ISD-TCA
Nr. ID	3809537
Tensiune de alimentare	19.2...27.6 Vcc
Curent fără sarcină	≥ 60 mA
Curent fără sarcină	≤ 75 mA
Protocol de comunicație	ISD
Funcție de ieșire	2 x NC (normal închis), Fără potențial
Tensiune nominală de izolare	75 V
Tensiune de ținere la impuls	0.5 kV
Timp de răspuns caracteristic	< 40 ms
Dimensiuni	45 x 45 x 17 mm
Materialul carcasei	Plastic, PVC, Negru
cascadabil	Da
Conexiune electrică	Conectori, M12, 30 m
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-25...+55 °C
Umiditate relativă	85...45 %
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
PL acc. to DIN EN 13849-1:2008	e
Categorie conform DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Useful Lifetime	20 ani
Nivel de codare/protecție la pătrundere	Jos

Caracteristici

- Adaptor-T pentru cascadare ISD
- Conectează un dispozitiv ISD incompatibil într-o cascadă ISD existentă
- Intrare: întreruptor de siguranță standard cu două contacte NC
- Până la 32 de dispozitive în rețea cascadabilă
- 1 x diagnoză intrare
- Asigură informații de diagnoză cuprinzătoare
- Ledul afișează semnalul de intrare și starea ISD