



Rezistență terminală bus RSSW45-PDP-TR



- M12 x 1 tată; 4-pini, codare B
- Pentru utilizare în aplicații cu PROFIBUS-DP
- Clasă de protecție: IP65, IP67, IP68 (înșurubate împreună)



Tip	RSSW45-PDP-TR
Nr. ID	6601590
Conector A	Tată, M12 x 1, Drept, Codat-B
Număr de pini	4
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Purpuriu
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP65, IP67, IP68, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	PROFIBUS-DP
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60V
Curent	4AA
Rezistență de izolare	$\geq 10^9 \Omega$
Proprietăți mecanice și chimice	
În staționare	-30...+90°C

