


RKMV-BC

Capac terminal 7/8"



Caracteristici

- Capac terminal 7/8", oțel inoxidabil
- Tată
- Rezistent la uleiuri
- IP67 conform IEC 60529/ EN 60529 și Nema 1,3,4,6P

Caracteristici tehnice

Tip	RKMV-BC
Nr. ID	6603784
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura ambiantului (mobil)	-40...+70 °C