


RSMV-CC

Capac terminal 7/8"



Caracteristici

- Capac terminal 7/8", oțel inoxidabil
- mamă
- Rezistent la uleiuri
- IP67 conform IEC 60529/ EN 60529 și Nema 1,3,4,6P
- cu cablu de fixare

Caracteristici tehnice

Tip	RSMV-CC
Nr. ID	6604030
Proprietăți mecanice și chimice	
În mișcare	-40...+70 °C