


# RKMV-CC

## Capac terminal 7/8"



### Caracteristici

- Capac terminal 7/8", oțel inoxidabil
- Tată
- Rezistent la uleiuri
- IP67 conform IEC 60529/ EN 60529 și Nema 1,3,4,6P
- cu cablu de fixare

### Caracteristici tehnice

Tip	RKMV-CC
Nr. ID	6604038
Proprietăți mecanice și chimice	
În mișcare	-40...+70 °C