


B81121-0/PG9

Conector demontabil

Conector mamă M12 x 1, drept



Caracteristici tehnice


|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tip                                          | B81121-0/PG9                                      |
| Nr. ID                                       | 6604052                                           |
| Conector A                                   | Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-A                     |
| Număr de pini                                | 12                                                |
| Contacte                                     | CuZn,Aurit                                        |
| Suportul contactelor                         | Plastic, PA, Negru                                |
| Corp                                         | Plastic, PA, Negru                                |
| Piuliță/șurub                                | Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel |
| Etanșare                                     | Plastic, FPM/FKM                                  |
| Presetupă                                    | Plastic, FPM/FKM                                  |
| Filet exterior                               | PG9                                               |
| Diametrul exterior al cablului               | 6...8 mm                                          |
| Secțiune conductor/Posibilitate de conectare | 0.14...0.25 mm <sup>2</sup>                       |
| Mod de conectare                             | Conexiune șurub/clemă                             |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic  | > 100 Cicluri de cuplare                          |
| Tip de protecție                             | IP67, (înșurubate împreună)                       |
| Caracteristici electrice la +20 °C           |                                                   |
| Tensiune nominală                            | 30 V                                              |
| Curent                                       | 2 A                                               |
| Rezistență de izolare                        | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                               |
| Rezistență directă                           | ≤ 3 mΩ                                            |
| Proprietăți mecanice și chimice              |                                                   |
| Temperatura mediului (fixă)                  | -40...+85 °C                                      |

Caracteristici



- Piuliță metalică
- Certificare UL
- Conectare prin cositorire
- 12-pini
- PG9 filet exterior
- Mufă cablu 6,0 ... 8,0 mm

Alocare contacte



## Caracteristici tehnice

Certificări

cULus acreditat

---