


RKEV-CC

Capac terminal M12



Caracteristici

- Capac terminal M12 × 1, oțel inoxidabil
- Conector mamă
- Rezistent la uleiuri
- IP67 conform IEC 60529/ EN 60529 #
NEMA 1, 3, 4, 6P
- Cu lanț pentru strângere, aprox. 150 mm

Caracteristici tehnice

Tip	RKEV-CC
Nr. ID	6604175
Proprietăți mecanice și chimice	
În mișcare	-40...+70 °C