


CMBSD8241-0/PG9
Conector demontabil
Conector tată M12 × 1, cu cot



Caracteristici tehnice


Tip	CMBSD8241-0/PG9
Nr. ID	6604239
Conector A	Conectori, M12 × 1, Cu cot, codat D
Număr de pini	4
Contacte	CuZn,Aurit
Suportul contactelor	PA, Negru
Corp	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, nichelat, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Filet exterior	PG9
Diametrul exterior al cablului	6...8 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...0.75 mm²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 500 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	Ethernet
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 3 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+85 °C
Certificări	cULus acreditat

Caracteristici



- Pentru aplicații Ethernet
- Ecranare cu inel metalic elastic
- Codat D
- Carcasă metalică
- Terminal cu cleme cu șurub
- 4-pini
- PG9 filet exterior
- Mufă cablu 6,0 ... 8,0 mm

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Notă

Notă

- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.