

CABLE 455-30M
cablu PROFIBUS – Manta exterioară din PVC

Caracteristici




- Cablu PROFIBUS: AWG 22/1
- Material izolație exterioară: PVC, culoare: violet
- Diametru manta exterioară cablu: 8,5 mm
- Certificare UL
- Capăt deschis
- un capăt liber
- Lungime cablu: 30 m

Caracteristici tehnice

Tip	CABLE 455-30M
Nr. ID	6604284
Număr de pini	2
Cablu	
Protocol de rețea	PROFIBUS-DP, 455
Diametru cablu	Ø 8.5 mm ±0.15
Lungime cablu	30 m
Manșon cablu	PVC, Purpuriu
Ecranare	Folie din aluminiu, fir din cupru cositorit
Izolația conductorului	PE
Secțiune miez	2 x 0.34 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	19 x 0.15 mm
Culori fire	GN, RD
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Rezistență în c.c. (bucă)	50 Ω/km
Nom. impedanță	150 Ω (1 MHz)
Nom. capacitate	29.53 pF/m
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 15 x Ø
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-40...+80 °C
Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Nu

Secțiune cablu



Caracteristici tehnice

Fără halogeni	Nu
Rezistență la UV	Da
Rezistent la uleiuri	Nu
Ignifug	Da
Certificări	UL CSA