


RKMV-CCO

Capac terminal 7/8"



Caracteristici

- Capac terminal 7/8", oțel inoxidabil
- Pentru conector tată
- Rezistent la uleiuri
- IP67 conform IEC 60529/ EN 60529 #1 NEMA 1, 3, 4, 6P
- Cu lanț pentru strângere aprox. 150 mm, încheietoare deschisă

Caracteristici tehnice

Tip	RKMV-CCO
Nr. ID	6604485
Proprietăți mecanice și chimice	
În mișcare	-40...+70 °C