


# RKMV-CCC

## Capac terminal 7/8"



### Caracteristici

- Capac terminal 7/8", oțel inoxidabil
- Pentru conector tată
- Rezistent la uleiuri
- IP67 conform IEC 60529/ EN 60529 #1  
NEMA 1, 3, 4, 6P
- Cu lanț pentru strângere, aprox. 150 mm

### Caracteristici tehnice

Tip	RKMV-CCC
Nr. ID	6604488
Proprietăți mecanice și chimice	
În mișcare	-40...+70 °C