


RSMV-CCO

Capac terminal 7/8"



Caracteristici

- Capac terminal 7/8", oțel inoxidabil
- Conector tată
- Rezistent la uleiuri
- IP67 conform IEC 60529/ EN 60529 #1
NEMA 1, 3, 4, 6P
- Cu lanț pentru strângere aprox. 150 mm,
încheietoare deschisă

Caracteristici tehnice

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Tip | RSMV-CCO |
| Nr. ID | 6604489 |
| Proprietăți mecanice și chimice | |
| În mișcare | -40...+70 °C |