


Cable-PDP-52-100M

Cablu de alimentare/PUR – Cablu la colac



Caracteristici



- Cablu de alimentare: 5 x 1.5 mm²
- Material izolație exterioră: PUR, culoare: gri
- Diametru manta exterioră cablu: 8,5 mm
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la uleiuri și ignifug
- Fără halogeni
- Lungime cablu: 100 m

Caracteristici tehnice

Tip	Cable-PDP-52-100M
Nr. ID	6604716
Diametru cablu	Ø 8.5 mm +0.30
Lungime cablu	100 m
Manșon cablu	PUR, Gri
Ecranare	Nu
Izolația conductorului	PP
Secțiune miez	5 x 1.5 mm ²
Aranjamentul conductorului multifilar	40 x 0.15 mm
Secțiune miez	1.5 mm ²
Culori fire	BN, WH, BU, BK, GNYE
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	240 V
Tensiune de test	2000 V
Curent	5.3 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+90 °C
Temperatura ambientului (mobil)	0...+90 °C
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Da
Fără halogeni	Da
Rezistent la uleiuri	Da
Ignifug	Da

Secțiune cablu

