


VAS22-A-FS5.31/TS3553


Conector valvă tip A – Adaptor conector valvă - M12x1 tată



Caracteristici

- 2-pini + PE, conectat
- Design conform standardului DIN EN 175301-803
- Conform RoHS
- Grade de protecție IP67 / IP69K
- Fără circuit de protecție
- Fără led
- TS3553: Conector valvă cu șurub din oțel inoxidabil M3x28, V4A

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Tip	VAS22-A-FS5.31/TS3553
Nr. ID	6606688
Conector A	Adaptor, Design A, conector M12 x 1
Număr de pini	2+PE, PE conectat
Contacte	Metal, CuSn, Argintat
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru/translucid
Componentă de protecție	Fără circuit de protecție
Etanșare	Plastic, TPU
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP65, IP67, IP68, (montat)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	$\geq 10^8 \Omega$
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C
Șurub de montare	Alamă, CuZn, Nichelat

Schema de conexiuni

