


FKV48-0.3M/14.5/C1117

Conector PROFIBUS-PA – Flanșă




Caracteristici




- Tip: M12 mamă
- 1/2"-14 NPT filet exterior
- Carcasă din INOX, cu flanșă
- 4-poli, fire cu lungime 0.3 m
- Pentru aplicații PROFIBUS-PA

Schemă de conexiuni

Alocare pini



Conectare PROFIBUS-PA



Caracteristici tehnice

Tip	FKV48-0.3M/14.5/C1117
Nr. ID	6611025
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	4
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Carcasă cu flanșă	o#el INOX, 1.4401 (AISI 316)
Tip de montare	montare pe panou frontal
Filet exterior	1/2"-14 NPT
Mod de conectare	Conexiune cu fire
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP68, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	PROFIBUS-PA
Lungime cablu	0.3 m, (Toleranță: +50 mm)
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	4 x 0.8 mm ²
Culori fire	BU, BN, GY, GNYE
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
În staționare	-40...+105 °C

Caracteristici tehnice

În mișcare

-40...+105 °C
