


# Cabluri Fieldbus pentru sisteme Fieldbus Conform IEC61158-2 CABLE FBH-YE/SD-1000M



- Cablu Fieldbus, tip A, conform IEC 61158-2
- Combinație LSZH (Emisie redusă de fum și fără halogeni)
- Manta, galben
- Rezistent la uleiuri, gaze și radiații solare
- Domeniu de temperatură -40...+75 °C
- Secțiune cablu: 18/7 AWG (0.8 mm<sup>2</sup>)
- Lungime cablu: 1000 m

Tip	CABLE FBH-YE/SD-1000M
Nr. ID	6611299
Diametru cablu	Ø 8 mm
Lungime cablu	1000 m
Mașon cablu	Combinație LSZH (Emisie redusă de fum și fără halogeni), Galben
Ecran	Folie de aluminiu acoperită cu plastic, cu partea metalică la exterior, contact cu firul de scurgere și cu tresa din cupru cositorit
Izolația conductorului	PE spumă cu manta PE
Culori fire	BN, BU
Secțiune miez	2 x 0.8
Rezistență în c.c. (bucă)	43.6 Ω/km
Rezistența ecranului	nom. 9 Ω /km
Nom. impedanță	100 ± 20 Ω (31.25 kBit/s)
Capacitate	nom. 60 nF/km
Capacitatea față de pământ	max. 2 nF/km
Atenuare	max. 3.0 dB/km (cu f = 39 kHz)
asimetrie	max. 1.7 μs/km (7.9 kHz - 39 kHz)
nom. Inductanță	nom. 0.7 mH/km
Tensiune nominală	300 V
În staționare	-40...+75°C
În mișcare	-5...+50°C
Certificări	UL
Rezistență la UV	Conform UL 1581, secțiunea 1200
Rezistent la uleiuri	conform ICEA S82-552
Ignifug	Da
Fără halogeni	Da