

Cable452-150M


cablu PROFIBUS – Manta exterioară din PVC



Caracteristici

- Cablu PROFIBUS: AWG 22/1
- Material izolație exterioară: PVC, culoare: violet
- Diametru manta exterioară cablu: 8,1 mm
- Certificare UL
- Rezistent la uleiuri
- Rezistent la UV
- Capăt deschis
- un capăt liber
- Lungime cablu: 150 m

Secțiune cablu



Caracteristici tehnice

Tip	Cable452-150M
Nr. ID	6611475
Cablu	
Protocol de rețea	PROFIBUS-DP, 452
Diametru cablu	Ø 8.1 mm
Lungime cablu	150 m
Manșon cablu	PVC, Purpuriu
Ecranare	Folie din aluminiu, fir din cupru cositorit
Izolația conductorului	PE
Secțiune miez	2 x 0.34 mm ²
Culori fire	GN, RD
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	300 V
Curent	4 A
Rezistență în c.c. (buclă)	110 Ω/km
Nom. impedanță	150 Ω (3...20 MHz)
Nom. capacitate	30 pF/m
nom. Inductanță	nom. 0.9 mH/km
Atenuare	40 dB/km la 16.0 MHz
Proprietăți mecanice și chimice	
Forță max. de întindere (statică)	≤ 80 N/mm ²
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 8 x Ø
Temperatura mediului (fixă)	-40...+70 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-5...+50 °C
Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Nu

Caracteristici tehnice

Fără halogeni	Nu
Rezistență la UV	Conform UL 1581, secțiunea 1200
Rezistent la uleiuri	Da
Ignifug	Conform IEC 60332-3
Certificări	UL