

# WKC4T-0.3-RSC4T/TXL

## Actuator/cablu senzor, PUR – Cablu de extensie



### Caracteristici tehnice


|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tip                                         | WKC4T-0.3-RSC4T/TXL                            |
| Nr. ID                                      | 6625633                                        |
| Conector A                                  | Mamă, M12 × 1, Cu cot, Codat-A                 |
| Număr de pini                               | 3                                              |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit                             |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru                            |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Negru                            |
| Piuliță/șurub                               | Alamă, CuZn, Placat cu nichel                  |
| Etanșare                                    | Plastic, FPM/FKM                               |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                       |
| Grad de poluare                             | 3                                              |
| Tip de protecție                            | IP67, IP69K, Numai filetat                     |
| Conector B                                  | Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-A             |
| Număr de pini                               | 3                                              |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit                             |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru                            |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Negru                            |
| Piuliță de cuplare/șurub de reținere        | Alamă, CuZn, Placat cu nichel                  |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                       |
| Grad de poluare                             | 3                                              |
| Clasă de protecție                          | IP67, IP69K, Doar când se înșurubează împreună |
| Cablu                                       |                                                |
| Diametru cablu                              | Ø 4.1 mm ±0.20                                 |
| Lungime cablu                               | 0.3 m                                          |
| Manșon cablu                                | PUR, Negru                                     |

### Caracteristici



- Conector mamă M12, cu cot, 3-pini
- Conector tată M12, drept, 3-pini
- Material izolație exterioară: PUR
- Culoare izolație exterioară: negru
- Adekvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la uleiuri, radiații UV și agenți chimici
- Ignifug (FT2 conf. cu UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Rezistent la stropii de sudură
- Fără halogeni, silicon, PVC și LABS
- Rezistență îndeosebi la abraziune
- Clasă de protecție: IP67, IP69K
- Lungime cablu: 0,3 m

### Secțiune cablu



### Alocare contacte

Caracteristici tehnice

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Izolația conductorului                             | PP                           |
| Secțiune miez                                      | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>     |
| Aranjamentul conductorului multifilar              | 42 x 0.1 mm                  |
| Culori fire                                        | BN, BU, BK                   |
| Caracteristici electrice la +20 °C                 |                              |
| Tensiune nominală                                  | 250 V                        |
| Tensiune de test                                   | 2000 V                       |
| Curent                                             | 4 A                          |
| Rezistență de izolare                              | > 30.5 MΩ/km                 |
| Rezistență directă                                 | max. 57 Ω /km                |
| Proprietăți mecanice și chimice                    |                              |
| Raza de curbare (instalare fixă)                   | ≥ 5 x Ø                      |
| Raza de curbare (utilizare mobilă)                 | ≥ 10 x Ø                     |
| Cicluri de îndoire                                 | ≥ 5 milion                   |
| Accelerația admisibilă                             | max. 5 m/s <sup>2</sup>      |
| Cursa admisibilă, orizontal                        | 5 m (la 5 m/s <sup>2</sup> ) |
| Cursa admisibilă, vertical                         | 2 m (la 5 m/s <sup>2</sup> ) |
| Viteza de deplasare admisibilă                     | 3.3 m/s                      |
| Tensiune de răsucire                               | ± 180 °/m                    |
| Temperatura mediului (fixă)                        | -50...+80 °C                 |
| Temperatura ambiantului (mobil)                    | -25...+80 °C                 |
| Temperatura ambiantală (sisteme mobile articulate) | -25...+60 °C                 |
| Certificări                                        | cULus                        |



Schema de conexiuni



Accesorii

TORQUE-WRENCH-SET-AS6936170

Set chei dinamometrice; mânăre cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL6936206

Etichetă pentru cabluri TEL și TXL, lungime: înălțime 18 mm 4 mm, material: policarbonat (PC), culoare: alb, fără halogeni și ignifug

Accesorii

|                     |                       |           |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desen cu dimensiuni | Tip                   | Nr. ID    |                                                                                                                                                                                     |
|                     | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Suport de etichetă din PVC pentru identificarea cablurilor de extensie (seria de produse TEL/TXL); pentru diametre de cablu min. 5 mm; 4 x 18 mm; bucăți livrate: 50 bucăți / pungă |