



# PKW4M-P7X2-2/TEL

## Actuator/cablu senzor, PVC – Cablu de conectare



### Caracteristici tehnice


|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tip                                         | PKW4M-P7X2-2/TEL                                              |
| Nr. ID                                      | 6626067                                                       |
| Conector A                                  | Mamă, M8 × 1, Cu cot                                          |
| Număr de pini                               | 4                                                             |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit                                            |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru                                           |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Translucid                                      |
| Piuliță/șurub                               | Alamă, CuZn, Placat cu nichel                                 |
| Etanșare                                    | Plastic, FPM/FKM                                              |
| Cuplu de strângere                          | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(Respectați cuplul maxim al contrapieseii!) |
| Display cu LED-uri                          | LED dublu                                                     |
| Indicator al tensiunii de lucru             | LED, Verde                                                    |
| Indicare stare                              | LED, Galben                                                   |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                                      |
| Grad de poluare                             | 3                                                             |
| Tip de protecție                            | IP67, IP69K, Numai filetat                                    |
| Cablu                                       |                                                               |
| Diametru cablu                              | Ø 4.6 mm ±0.20                                                |
| Lungime cablu                               | 2 m                                                           |
| Manșon cablu                                | PVC, Negru                                                    |
| Izolația conductorului                      | PVC                                                           |
| Secțiune miez                               | 4 x 0.34 mm²                                                  |
| Aranjamentul conductorului multifilar       | 42 x 0.1 mm                                                   |
| Culori fire                                 | BN, WH, BU, BK                                                |
| Caracteristici electrice la +20 °C          |                                                               |
| Tensiune nominală                           | 30 V <sub>cc</sub>                                            |

### Caracteristici



- Conector mamă M8, cu cot, 4-pini
- Cu led cu 2-culori (PNP, galben, verde)
- Material izolație exterioră: PVC
- Culoare izolație exterioră: negru
- Rezistent la uleiuri și agenți chimici
- Ignifug
- Rezistent la acizi și soluții alcaline
- Rezistent la hidroliză și la microbi.
- Fără LABS
- Clasă de protecție: IP67, IP69K
- Lungime cablu: 2,0 m

### Secțiune cablu




### Alocare contacte

Caracteristici tehnice

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Tensiune de test                   | 2000 V        |
| Curent                             | 4 A           |
| Rezistență de izolare              | > 30.5 MΩ/km  |
| Rezistență directă                 | max. 57 Ω /km |
| Proprietăți mecanice și chimice    |               |
| Raza de curbare (instalare fixă)   | ≥ 5 x Ø       |
| Raza de curbare (utilizare mobilă) | ≥ 10 x Ø      |
| Temperatura mediului (fixă)        | -40...+105 °C |
| Temperatura ambiantului (mobil)    | -5...+80 °C   |
| Certificări                        | cULus         |



Schema de conexiuni




Accesorii

TORQUE-WRENCH-SET-AS6936170

Set chei dinamometrice; mânăre cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL6936206

Etichetă pentru cabluri TEL și TXL, lungime: înălțime 18 mm 4 mm, material: polycarbonat (PC), culoare: alb, fără halogeni și ignifug



HAS5141-06905403

Conector tată demontabil, M8 x 1, drept, 4-pini, conectare prin străpungerea izolației, orificiu pentru cablu între 2,5 și 5,1 mm, secțiune transversală/capacitate terminal între 0,14 și 0,34 mm², carcasă de plastic, piuliță metalică

BS5143-06901013

Conector tată demontabil, M8 x 1, drept, 4-pini, conectare cu șuruburi, orificiu pentru cablu între 3,5 și 5,0 mm, secțiune transversală/capacitate terminal între 0,14 și 0,50 mm², carcasă de plastic, șurub metalic de reținere

HS5141-06902730

Conector tată demontabil, M8 x 1, drept, 4-pini, îmbinare prin presare, orificiu pentru cablu între 4,0 și 5,0 mm, secțiune transversală/capacitate terminal între 0,14 și 0,34 mm², carcasă de plastic, piuliță metalică

HS5241-06902830

Conector tată demontabil, M8 x 1, cu cot, 4-pini, îmbinare prin presare, orificiu pentru cablu între 4,0 și 5,0 mm, secțiune transversală/capacitate terminal între 0,14 și 0,34 mm², carcasă de plastic, piuliță metalică

