



RKC4.5T-2/TXO

Actuator/cablu senzor, PUR – Cablu de conectare



Caracteristici tehnice


| | |
|---|-------------------------------|
| Tip | RKC4.5T-2/TXO |
| Nr. ID | 6627290 |
| Conector A | Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-A |
| Număr de pini | 5 |
| Contacte | Alamă, CuZn, Aurit |
| Suportul contactelor | Plastic, TPU, Negru |
| Corp | Plastic, TPU, Negru |
| Piuliță/șurub | Alamă, CuZn, Placat cu nichel |
| Etanșare | Plastic, FPM/FKM |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare |
| Grad de poluare | 3 |
| Tip de protecție | IP67, IP69K, Numai filetat |
| Cablu | |
| Diametru cablu | Ø 4.8 mm ±0.20 |
| Lungime cablu | 2 m |
| Manșon cablu | PUR, Oranj |
| Izolația conductorului | PP |
| Secțiune miez | 5 x 0.34 mm ² |
| Aranjamentul conductorului multifilar | 42 x 0.1 mm |
| Culori fire | BN, WH, BU, BK, GY |
| Caracteristici electrice la +20 °C | |
| Tensiune nominală | 60 V |
| Tensiune de test | 2000 V |
| Curent | 4 A |
| Rezistență de izolare | > 30.5 MΩ/km |
| Rezistență directă | max. 57 Ω /km |

Caracteristici



- Conector mamă M12, drept, 5-pini
- Material izolație exterioră: PUR
- Culoare izolație exterioră: oranj
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la uleiuri, radiații UV și agenți chimici
- Ignifug (FT2 conf. cu UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Rezistent la stropii de sudură
- Fără halogeni, silicon, PVC și LABS
- Rezistență îndeosebi la abraziune
- Clasă de protecție: IP67, IP69K
- Lungime cablu: 2,0 m


Secțiune cablu




Alocare contacte

Caracteristici tehnice

| Proprietăți mecanice și chimice | |
|---|------------------------------|
| Raza de curbare (instalare fixă) | ≥ 5 x Ø |
| Raza de curbare (utilizare mobilă) | ≥ 10 x Ø |
| Cicluri de îndoire | ≥ 5 milion |
| Accelerația admisibilă | max. 5 m/s ² |
| Cursa admisibilă, orizontal | 5 m (la 5 m/s ²) |
| Cursa admisibilă, vertical | 2 m (la 5 m/s ²) |
| Viteza de deplasare admisibilă | 3.3 m/s |
| Tensiune de răsucire | ± 180 °/m |
| În staționare | -50...+80 °C |
| În mișcare | -25...+80 °C |
| Temperatura ambiantului la utilizarea sistemelor mobile articulate de protecție cabluri | -25...+60 °C |
| Certificări | cULus |




Schema de conexiuni



Accesorii

BS8151-0


6904611



Conector tăvă demontabil, M12 × 1, drept, 5-pini, conectare cu șuruburi, orificiu pentru cablu între 4,0 și 6,0 mm, secțiune transversală/capacitate terminal între 0,14 și 0,75 mm², carcasă de plastic, șurub metalic de reținere

BS8251-0


6904612



Conector tăvă demontabil, M12 × 1, cu cot, 5-pini, conectare cu șuruburi, orificiu pentru cablu între 4,0 și 6,0 mm, secțiune transversală/capacitate terminal între 0,14 și 0,75 mm², carcasă de plastic, șurub metalic de reținere

FW-ERSPM0526-SA-P-0408


100002535



Conector tăvă demontabil, M12 × 1, drept, 5-pini, conexiune push-in, orificiu pentru cablu între 4,0 și 8,0 mm, secțiune transversală/capacitate terminal între 0,14 și 0,75 mm², carcasă de plastic, șurub metalic de reținere

FW-ERSPM0516-SA-S-0408


100002289



Conector tăvă demontabil, M12 × 1, drept, 5-pini, conectare cu șuruburi, orificiu pentru cablu între 4,0 și 8,0 mm, secțiune transversală/capacitate terminal între 0,25 și 1,5 mm², carcasă de plastic, șurub metalic de reținere

FW-EWSPM0516-SA-S-0408

100002291



Conector tăvă demontabil, M12 × 1, cu cot, 5-pini, conectare cu șuruburi, orificiu pentru cablu între 4,0 și 8,0 mm, secțiune transversală/capacitate terminal între 0,25 și 1,5 mm², carcasă de plastic, șurub metalic de reținere


TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Set chei dinamometrice; mânăre cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL 6936206

Etichetă pentru cabluri TEL și TXL,
lungime: înălțime 18 mm 4 mm,
material: policarbonat (PC), culoare:
alb, fără halogeni și ignifug



Accesorii

| Desen cu dimensiuni | Tip | Nr. ID | |
|---------------------|-----------------------|-----------|---|
| | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Suport de etichetă din PVC pentru identificarea cablurilor de extensie (seria de produse TEL/TXL); pentru diametre de cablu min. 5 mm; 4 × 18 mm; bucăți livrate: 50 bucăți / pungă |