


# VBRS4.4-2WKC4T-0.6/0.6/TEL

Distribuitor cu 2-căi – Distribuitor-Y cu cablu, conector tată M12 x 1 - 2 x conectoroare mamă M12 x 1



## Caracteristici tehnice


|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tip                                         | VBRS4.4-2WKC4T-0.6/0.6/TEL                                  |
| Nr. ID                                      | 6629992                                                     |
| Cutie cu joncțiuni I/O                      | Distribuitor Y, 2 -port                                     |
| Conector A                                  | Conectori, M12 x 1, Drept                                   |
| Număr de pini                               | 4                                                           |
| Contacte                                    | Metal, CuZn, Aurit                                          |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru                                         |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Negru                                         |
| Piuliță/șurub                               | Alamă, CuZn, Placat cu nichel                               |
| Cuplu de strângere                          | 0.8 ... 1 Nm<br>(Respectați cuplul maxim al contrapieseii!) |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                                    |
| Grad de poluare                             | 3                                                           |
| Tip de protecție                            | IP67, Numai filetat                                         |
| Conector B                                  | 2 x Mamă, M12 x 1, Cu cot                                   |
| Număr de pini                               | 3                                                           |
| Contacte                                    | Metal, CuZn, Aurit                                          |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru                                         |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Negru                                         |
| Piuliță de cuplare/șurub de reținere        | Alamă, CuZn, Placat cu nichel                               |
| Etanșare                                    | Plastic, FPM/FKM                                            |
| Cuplu de strângere                          | 0.8 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapieseii!)    |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                                    |
| Grad de poluare                             | 3                                                           |

## Caracteristici



- Material izolație exterioară: PVC
- Culoare izolație exterioară: negru
- Rezistent la uleiuri și agenți chimici
- Ignifugat
- Rezistent la acizi și soluții alcaline
- Rezistent la hidroliză și la microbi.
- Fără LABS
- Conform RoHS
- Grad de protecție IP67
- 4/3-pini
- Lungime cablu: 0,6 / 0,6 metri



## Secțiune cablu



## Alocare contacte

Caracteristici tehnice

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Clasă de protecție                    | IP67, Doar când se înșurubează împreună |
| Diametru cablu                        | Ø 4.7 mm ±0.20                          |
| Lungime cablu                         | 0.6 m, 0.6 m                            |
| Manșon cablu                          | PVC, Negru                              |
| Izolația conductorului                | PVC                                     |
| Secțiune miez                         | 3 x 0.34 mm²                            |
| Aranjamentul conductorului multifilar | 42 x 0.1 mm                             |
| Culori fire                           | BN, BU, BK                              |
| Caracteristici electrice la +20 °C    |                                         |
| Tensiune nominală                     | 250 V                                   |
| Tensiune de test                      | 2000 V                                  |
| Curent                                | 4 A                                     |
| Rezistență de izolare                 | > 30.5 MΩ/km                            |
| Rezistență directă                    | max. 57 Ω /km                           |
| Proprietăți mecanice și chimice       |                                         |
| Raza de curbare (instalare fixă)      | ≥ 5 x Ø                                 |
| Raza de curbare (utilizare mobilă)    | ≥ 10 x Ø                                |
| Temperatura mediului (fixă)           | -40...+105 °C                           |
| Temperatura ambiantului (mobil)       | 0...+80 °C                              |



Accesorii

|                                                                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                      | 6936170 |
| Set chei dinamometrice; mânăre cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14) |         |

|                                                                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                      | 6936206 |
| Etichetă pentru cabluri TEL și TXL, lungime: înălțime 18 mm 4 mm, material: policarbonat (PC), culoare: alb, fără halogeni și ignifug |         |

